






MORTA B CT-DSO50-B



MORTA B CT-DSO50-SR




- ▶ obudowa: szkło / pierścień: stop metali nieżelaznych
- ▶ casing: glass / ring: non-ferrous metal alloy

Kanlux		
MORTA B CT-DSO50-B	22116	czarny / black
MORTA B CT-DSO50-SR	22117	srebrny / silver






MORTA CT-DSL50-B



MORTA CT-DSL50-B



MORTA CT-DSL250-B




MORTA CT-DSL250-B

► obudowa: szkło / pierścieni: stop metali nieżelaznych

► casing: glass / ring: non-ferrous metal alloy


Kanlux					
MORTA CT-DSL50-B	18510	czarny / black	max 50	1-/50	178
MORTA CT-DSL250-B	19360	czarny / black	2 x max 50	1-/25	360




MORTA CT-DSL-BL



MORTA CT-DSL50-BL



MORTA CT-DSL50-BL



MORTA CT-DSL250-BL



MORTA CT-DSL250-BL

► obudowa: szkło / pierścieni: stop metali nieżelaznych

► casing: glass / ring: non-ferrous metal alloy

Kanlux					
MORTA CT-DSL50-BL	18511	niebieski / blue	max 50	1-/50	178
MORTA CT-DSL250-BL	19361	niebieski / blue	2 x max 50	1-/25	360






MORTA CT-DSO50-SR



MORTA CT-DSO50-B




MORTA CT-DSO50-BL



- ▶ obudowa: szkło / pierścieni: stop metali nieżelaznych
- ▶ casing: glass / ring: non-ferrous metal alloy


Kanlux		
MORTA CT-DSO50-SR	19442	srebrny / silver
MORTA CT-DSO50-B	19440	czarny / black
MORTA CT-DSO50-BL	19441	niebieski / blue




MORTA CT-DSL-SR



MORTA CT-DSL50-SR



MORTA CT-DSL50-SR



MORTA CT-DSL250-SR



MORTA CT-DSL250-SR

- ▶ obudowa: szkło / pierścieni: stop metali nieżelaznych
- ▶ casing: glass / ring: non-ferrous metal alloy

Kanlux					
MORTA CT-DSL50-SR	18512	srebrny / silver	max 50	1/-/50	178
MORTA CT-DSL250-SR	19362	srebrny / silver	2 x max 50	1/-/25	360

